


* Umrechnungen (WILD-Computer)



TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
WL 30		1505	636	1256	1015	530	902	630	535	30	400	
WL 40		1670	752	1390	1140	585	1000	710	650	28	430	
WL 50		1900	752	1570	1240	650	1130	800	650	28	540	
WL 60		1505	1090	1256	1015	530	902	630	990	120	485	
WL 65		2110	870	1755	1400	730	1257	900	768	30	750	
WL 80		1670	1202	1390	1140	585	1000	710	1100	120	430	
WL 100		1900	1352	1570	1240	650	1130	800	1250	120	570	
WL 120		2110	1502	1753	1400	730	1257	900	1402	120	700	


kW	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30	37	45
PS	4	5,5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40	50	60
WL 30		1120	1180	1220	1220	1330						
WL 40	1250	1250	1250	1250	1250	1360	1404					
WL 50		1250	1250	1250	1290	1400	1444	1463				
WL 60			1700	1740	1740							
WL 65				1430	1430	1540	1590	1640	1710			
WL 80			1790	1830	1830	1940						
WL 100			2060	2060	2060	2090	2130	2160	2200	2264	2313	2338
WL 120						2231	2275	2294	2332	2400	2447	2472

Radialventilator
Ventilateur radial

FARMTECHNIK GmbH
Dorf, CH - 9063 Stein AR
Tel. 071/387 16 10 - Fax 071/387 19 43

Mafiasa Ehova	Gerechhoi Dessins	19.2.87	
	Gerehfi Conuile		
	Gerehon vu	19.2.87	

BL 14263 E




WL Aussenanbau / WL placé à l'extérieur

Masse in cm Dimensions cm

WL	A	B	C	D	E	F	G	H	J
30	53	68	170	95	75	80	180	200	140
40	65	76	180	100	80	80	200	220	160
50	65	85	200	110	90	100	220	250	180
60	99	68	220	125	95	100	180	200	140
80	110	76	250	140	110	100	200	220	160
100	125	85	300	160	140	110	220	250	180
120	140	95	330	180	150	120	280	280	200

CxD= Öffnung für Luftansaug / Ouverture pour aspiration




**WL Inneneinbau im Stock / WL placé à l'intérieur du tas
Mit Krananlage / avec grue**

Masse in cm Dimensions cm

WL	A	B	CxD(m2)	E	F	G	H
30	53	68	1,5	180	300	170	140
40	65	76	2,0	200	350	180	160
50	65	85	2,5	220	350	200	180
60	99	68	2,5	180	350	220	140
80	110	76	3,0	200	410	250	160
100	125	85	4,0	220	430	300	180
120	140	95	5,0	280	430	330	200

CxD= Öffnung für Luftansaug / Ouverture pour aspiration



**WL Inneneinbau im Stock / WL placé à l'intérieur du tas
Mit Teleskop-Verteiler / Distributeur télescopique**

Masse in cm Dimensions cm

WL	A	B	CxD(m2)	E	F	G	H
30	53	68	1,5	180	300	420	140
40	65	76	2,0	200	350	490	160
50	65	85	2,5	220	350	490	180
60	99	68	2,5	180	410	570	140
80	110	76	3,0	200	410	570	160
100	125	85	4,0	220	430	570	180
120	140	95	5,0	280	430	570	200

CxD= Öffnung für Luftansaug / Ouverture pour aspiration